

**XNMU 043010HP, IC716, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221204 S
GTIN	7291075452334
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička so 4 reznými hranami. S vedľajšou reznou hranou.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNMU 043010HP
Séria	LOGIQ-4-FEED
Posuv f_z	0,4 mm
Programovací polomer pri $a_{p\max}$	1,8 mm
Typ	S
Uhlový Polomer	1 mm
Geometria	HP

Označenie výrobcu	FFX4 XNMU 040310HP IC716
Typ	IC716
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	30	S
mokrý maximum	vhodný		