

**SYHU 0704DN-MM, IC808, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 reznými hranami. Veľká zarovnávacía fazetka pre vysoké kvality povrchu. Pozitívny uhol triesky pre optimálne lámanie triesky.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Technický opis

Séria	DOVE-IQ-MILL
Hrúbka platne E	4,76 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Geometria	ADN-MM
Označenie výrobcu	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SYHU 0704DN-MM
Typ	IC808

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	190	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		