


**CCMT 09T304, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260170 IC807
GTIN	7291075424362
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 245 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	IC807
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2

Hlavné použitie	P
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Séria	ISOTURN
Lamač triesok	M3P
Označenie výrobcu	CCMT 09T304-M3P IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie