

**DCMT 11T302, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260391 IC807
GTIN	7291075338133
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	IC807
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Hlavné použitie	P
Séria	ISOTURN
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Lamač triesok	F3P
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,15 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 245 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Označenie výrobcu	DCMT 11T302-F3P IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

