

**VCMT 160404, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261481 IC807 |
| GTIN | 7291075306279 |
| Trieda položky | 26B |

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Typ | IC807 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCMT 160404 |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 30 - 80 m/min |
| Posuv f | 0,07 - 0,25 mm/ot, |
| Podmienka rezu | ľahko prerušovaný |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Lamač triesok | M3M |
| Hlavné použitie | M |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Séria | ISOTURN |
| Rezný materiál | HM |
| Hĺbka rezu a_p | 1 - 2,5 mm |
| Označenie výrobcu | VCMT 160404-M3M IC807 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |