

**DCMT 11T308, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260513 IC807
GTIN	7291075423778
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 80 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 3 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Lamač triesok	M3M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm

Rezný materiál	HM
Typ	IC807
Séria	ISOTURN
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Označenie výrobcu	DCMT 11T308-M3M IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie