

**VCMT 160404, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261393 IC807
GTIN	7291075351569
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404
Hlavné použitie	M
Typ	IC807
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	F3M
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 80 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,8 mm

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Séria	ISOTURN
Označenie výrobcu	VCMT 160404-F3M IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie