

**VCMT 160404, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261392 IC807
GTIN	7291075338362
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Hlavné použitie	P
Lamač triesok	F3P
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 245 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	IC807
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,8 mm

Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Séria	ISOTURN
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404
Označenie výrobcu	VCMT 160404-F3P IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie