

Garant**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 202640 12 |
| GTIN | 4045197117656 |
| Trieda položky | 11X |

Popis

Prevedenie:

Dvojito podbrúsený uhol chrpta.

Technický opis

| | |
|--|----------------------------------|
| Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,13 mm |
| Tvar stopky | HB |
| Ø rezných hrán D _c | 12 mm |
| Ø vôle D ₁ | 11,8 mm |
| Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle | 38 mm |
| Posuv f _z pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm ² | 0,06 mm |
| Počet zubov Z | 4 |
| Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ² | 0,08 mm |
| Ø stopky D _s | 12 mm |
| Celková dĺžka L | 84 mm |
| Dĺžka britov L _c | 28 mm |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Tolerancia menovitého Ø | e8 |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | N |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 1×D pri obvodovom frézovaní |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 140 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 105 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 70 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 55 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 35 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 30 | P |
| Oceľ < 55 HRC | podmienene vhodný | 25 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 40 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 30 | M |
| GG(G) | vhodný | 55 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | podmienene vhodný | | |

