

**DCMT 11T308, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260512 IC807
GTIN	7291075485899
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,8 - 3 mm
Séria	ISOTURN
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 245 m/min
Lamač triesok	M3P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	IC807
Rezný materiál	HM
Označenie výrobcu	DCMT 11T308-M3P IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie