


**CNMG 120408, Typ: IC8150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250071 IC8150
GTIN	7291075319620
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Lamač triesok	F3P
Typ	IC8150
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 3,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,

Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálny
Počet výmien/rezných hrán	4
Označenie výrobcu	CNMG 120408-F3P IC8150
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie