


**CNMG 120408, Typ: IC8250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250071 IC8250
GTIN	7291075319644
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 380 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 3,5 mm
Lamač triesok	F3P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Typ	IC8250
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Označenie výrobcu	CNMG 120408-F3P IC8250
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie