

**CNMG 120408, Typ: IC6015****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250071 IC6015
GTIN	7291075336443
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Typ	IC6015
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	F3M

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Označenie výrobcu	CNMG 120408-F3M IC6015
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie