


**CNMG 120404, Typ: IC8150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250270 IC8150
GTIN	7291075329513
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Typ	IC8150
Lamač triesok	M3P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Označenie výrobcu	CNMG 120404-M3P IC8150
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie