


**CNMG 120408, Typ: IC8150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250271 IC8150 |
| GTIN | 7291075329490 |
| Trieda položky | 26B |

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 180 - 400 m/min |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Posuv f | 0,15 - 0,6 mm/ot, |
| Uhlový Polomer | 0,85 mm |
| Podmienka rezu | kontinuálny |
| Lamač triesok | M3P |
| Hlavné použitie | P |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120408 |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 5 mm |
| Typ | IC8150 |
| Označenie výrobcu | CNMG 120408-M3P IC8150 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |