

Garant**45° fazetková fréza, so závitom, Ø D: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	216102 8
GTIN	4045197469908
Trieda položky	210

Popis

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Montážny závit M	M6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	23 mm
Dĺžka výčnelku L_1	14 mm
maximálny Ø skosenia D_{max}	20,2 mm
Ø rezných hrán D_c	8 mm
Ø D_1 h6	6,5 mm
Min. Ø vjazdu D_{min}	20,4 mm
vhodná otočná rezná platnička	SD.. 090308
Ø D_2	9,75 mm
Počet rezných hrán Z	1

Prevedenie stopky	so závitom
Uhol skosenia smerom vzad	45 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219805
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219804
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8	211750 3,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP