


**CNMG 120412, Typ: IC8250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250272 IC8250
GTIN	7291075329551
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Lamač triesok	M3P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 380 m/min
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	P

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Typ	IC8250
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu	CNMG 120412-M3P IC8250
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie