

**Garant****45° vysoko výkonná fazetková fréza, Valcová stopka, Ø D: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216460 6
GTIN	4045197482150
Trieda položky	210

**Popis****Použitie:**

Na efektívne obrábanie mimoriadne malých fazetiek. Na obojsmerné zrážanie hrán pri vysokých rýchlostiach.

**Spätne zrážanie je možné od vel. 6.**

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepeľou č. **674252 vel. 6IP**.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	SC.. 05T104
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	20 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	80 mm
maximálny Ø skosenia D <sub>max</sub>	12,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	10 mm
Počet rezných hrán Z	1
Ø D	6 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol skosenia smerom vzad	45 Stupeň
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno

Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

---

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 0,6	211750 0,6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219828
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP