

**CNMG 120412, Typ: IC6025****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250272 IC6025
GTIN	7291075305777
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 230 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	IC6025
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Lamač triesok	M3M
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,
Označenie výrobcu	CNMG 120412-M3M IC6025
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie