

**Garant****45° fazetková fréza, so závitom, Ø D: 33,5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	216102 33,5
GTIN	4045197469953
Trieda položky	210

## Popis

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

## Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SD.. 090308
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	33,5 mm
maximálny Ø skosenia D <sub>max</sub>	45,8 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	24 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Montážny závit M	M16
Min. Ø vjazdu D <sub>min</sub>	46 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Počet rezných hrán Z	5

Prevedenie stopky	so závitom
Uhol skosenia smerom vzad	45 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219804
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8	211750 3,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219805