

**DNMG 150604, Typ: IC8150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Lamač triesok	F3P
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 3,5 mm
Posuv f	0,08 - 0,25 mm/ot,

Hlavné použitie	P
Typ	IC8150
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Označenie výrobcu	DNMG 150604-F3P IC8150
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie