

**DNMG 150608, Typ: IC6025****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250810 IC6025
GTIN	7291075305104
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Lamač triesok	M3M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv $f$	0,17 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 230 m/min
Typ	IC6025
Rezný materiál	HM
Označenie výrobcu	DNMG 150608-M3M IC6025
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie