

Garant**45° vysoko výkonná fazetková fréza, Valcová stopka, Ø D: 9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216460 9
GTIN	4045197482167
Trieda položky	210

Popis**Použitie:**

Na efektívne obrábanie mimoriadne malých fazetiek. Na obojsmerné zrážanie hrán pri vysokých rýchlostiach.

Spätne zrážanie je možné od vel. 6.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepeľou č. **674252 vel. 6IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	90 mm
maximálny Ø skosenia D_{max}	15,7 mm
Ø stopky D_s h6	10 mm
Dĺžka výčnelku L_1	24 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 05T104
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
Ø D	9 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol skosenia smerom vzad	45 Stupeň
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno

Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 0,6	211750 0,6
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219828