

**DNMG 150608, Typ: IC6015****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250810 IC6015
GTIN	7291075305111
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Typ	IC6015
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Lamač triesok	M3M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 5 mm
Označenie výrobcu	DNMG 150608-M3M IC6015
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie