

**DNMG 150608, Typ: IC6015****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250731 IC6015 |
| GTIN | 7291075341904 |
| Trieda položky | 26B |

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|--|------------------|
| Lamač triesok | F3M |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 140 - 300 m/min |
| Hĺbka rezu a_p | 0,1 - 1,5 mm |
| Podmienka rezu | kontinuálny |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150608 |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Rezný materiál | HM |
| Typ | IC6015 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie |
| Hlavné použitie | M |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Označenie výrobcu | DNMG 150608-F3M IC6015 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |