

**DNMG 150608, Typ: IC8250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250810 IC8250
GTIN	7291075329872
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Typ	IC8250
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	M3P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 380 m/min
Označenie výrobcu	DNMG 150608-M3P IC8250
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie