


**WNMG 080408, Typ: IC8250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251991 IC8250
GTIN	7291075319392
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,08 - 0,25 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	F3P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 380 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 2,5 mm

Počet výmien/rezných hrán	6
Typ	IC8250
Uhlový Polomer	0,8 mm
Označenie výrobcu	WNMG 080408-F3P IC8250
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie