

**VNMG 160408, Typ: IC6015****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251851 IC6015 |
| GTIN | 7291075307108 |
| Trieda položky | 26B |

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|--|-----------------|
| Podmienka rezu | kontinuálny |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160408 |
| Lamač triesok | M3M |
| Typ | IC6015 |
| Hĺbka rezu a_p | 0,4 - 2,5 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 140 - 300 m/min |
| Hlavné použitie | M |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Posuv f | 0,07 - 0,3 mm/ot, |
| Rezný materiál | HM |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie |
| Označenie výrobcu | VNMG 160408-M3M IC6015 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |