

Garant**45° vysoko výkonná fazetková fréza, Valcová stopka, Ø D: 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	216460 16
GTIN	4045197553072
Trieda položky	210

Popis

Použitie:

Na efektívne obrábanie mimoriadne malých fazetiek. Na obojsmerné zrážanie hrán pri vysokých rýchlostiach.

Spätne zrážanie je možné od vel. 6.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepeľou č. **674252 vel. 6IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
maximálny Ø skosenia D_{max}	22,7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	20 mm
Ø stopky D_s h6	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 05T104
Počet rezných hrán Z	5
Ø D	16 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol skosenia smerom vzad	45 Stupeň
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno

Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 0,6	211750 0,6
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219828