


**WNMG 080404, Typ: IC8150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251990 IC8150
GTIN	7291075319354
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	F3P
Typ	IC8150
Posuv f	0,08 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny

Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2,5 mm
Označenie výrobcu	WNMG 080404-F3P IC8150
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie