

**Záhlbník 45° KOMET®, stopka Weldon, pre DIN-skrutky so zápustnou: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216600 M20
GTIN	4047109013032
Trieda položky	24D

Popis**Použitie:**

Na **odihľovanie** guľatých a pozdĺžnych otvorov a na frézovanie trapézových zubov. Na záhlby podľa DIN jemné na skrutky DIN M10 – M20.

Predpokladom sú pevné pracovné podmienky (nedá sa používať na vrtačkách).

Upozornenie:

Vhodné trojhranné otočné rezné platničky pozri 216700; 216740; 216770.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239653 10IP (2,8 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	TO.. 1403
Vymeniteľná doštička č. 216700; č. 216740; č. 216770	26-660
pre DIN-skrutky so zápustnou	M20
Ø stopky D_s h6	20 mm
maximálny Ø skosenia D_{max}	37 mm
Počet rezných hrán Z	2
Počet otočných rezných platničiek	2
Ø zahĺbenia D	19 mm
Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Vnútorne chladenie	nie
Uhol klesania	90 Stupeň
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 10IP	239653 10IP
--	-------------