


**WNMG 080408, Typ: IC6015****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252121 IC6015
GTIN	7291075306088
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	6
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	M3M
Typ	IC6015
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	kontinuálny
Rezný materiál	HM
Označenie výrobcu	WNMG 080408-M3M IC6015
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie