

HOLEX**45° čelná fréza, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 63/5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214202 63/5
GTIN	4067263001904
Trieda položky	220

Popis

Prevedenie:

Bez vnútorného chladenia.

Upozornenie:Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepeľou č. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Počet rezných hrán Z	5
vhodná otočná rezná platnička	SE.. 1204..
Ø rezných hrán D _c	63 mm
Celková dĺžka L _{celk}	48 mm
maximálny vonkajší Ø D _{max}	76 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Prevedenie stopky	s otvorom

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Stratégia obrábania	MTC
Norma	Výrobná norma
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219848
--	--------