

**VNMG 160408, Typ: IC6025****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251791 IC6025
GTIN	7291075350890
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Typ	IC6025
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	F3M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 230 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Označenie výrobcu	VNMG 160408-F3M IC6025
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie