

**WNMG 080408, Typ: IC6025****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252121 IC6025
GTIN	7291075306019
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Lamač triesok	M3M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Typ	IC6025
Rezný materiál	HM

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 230 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Označenie výrobcu	WNMG 080408-M3M IC6025
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie