

**HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 100/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226490 100/6
GTIN	7291075313109
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vrtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Sada skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	3,6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	195 mm
Počet rezných hrán Z	6
\varnothing rezných hrán D_c	100 mm
\varnothing polohovacieho otvoru	32 mm

Uhol rampy α_{\max}	0,7 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	1072,2 mm
$\varnothing D_3$	95,6 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	199 mm
Séria	HELI-3-MILL
vhodná otočná rezná platnička	TD..1505..
Označenie výrobcu	HM390 FTD D100-6-32-15
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielna Typ 2	229696 2
--	----------