

**HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 80/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226490 80/5
GTIN	7291075313093
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Sada skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technický opis

Séria	HELI-3-MILL
Počet rezných hrán Z	5
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	159 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	155 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy a _p	3,7 mm

Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	TD..1505..
$\varnothing D_3$	75,6 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	833,9 mm
Uhol rampy α_{max}	0,9 Stupeň
\varnothing rezných hrán D_c	80 mm
Označenie výrobcu	HM390 FTD D080-5-27-15
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielna Typ 2	229696 2
--	----------