

**HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 80/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226490 80/6
GTIN	7291075313062
Trieda položky	19D

**Popis****Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

**Náhradný diel:**

Sada skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

**Technický opis**

Ø D <sub>3</sub>	75,6 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	159 mm
vhodná otočná rezná platnička	TD..1505..
Počet rezných hrán Z	6
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	155 mm

Ø rezných hrán $D_c$	80 mm
Séria	HELI-3-MILL
Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $a_p$	3,7 mm
Dĺžka rampy $L$ pre $\alpha_{max}$	833,9 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,9 Stupeň
Označenie výrobcu	HM390 FTD D080-6-27-15
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia $k$	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielna Typ 2	229696 2
---	----------