

**Kotúčová fréza HELISLOT s prírubou, Ø DC / Zeff: 125/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227712 125/6
GTIN	7291075311242
Trieda položky	19D

**Popis****Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Technický opis**

Séria	HELISLOT
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Dĺžka goliera $L_1$	30,5 mm
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	6
Počet otočných rezných platničiek	12
Celková dĺžka $L_{celk}$	45 mm

Ø rezných hrán $D_c$	125 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	33 mm
Šírka štrbiny $a_p$	16 mm
Označenie výrobcu	FDN D125-16-32-XN13
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229697 1
------------------------	----------