



## Kotúčová fréza HELISLOT s prírubou, Ø DC / Zeff: 125/7mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227720 125/7
GTIN	7291075430912
Trieda položky	19D

### Popis

#### Prevedenie:

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

#### Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Technický opis

Celková dĺžka $L_{celk}$	45 mm
Počet otočných rezných platničiek	14
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	7
Séria	HELISLOT
Ø rezných hrán $D_c$	125 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e max}$	33 mm

Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Dĺžka goliera L <sub>1</sub>	31 mm
Šírka štrbiny a <sub>p</sub>	12 mm
Označenie výrobcu	FDN D125-12-32-XN09
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 3	229695 3
---	----------