



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 63/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222050 63/4
GTIN	4960664712595
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovanom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyložkami.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..
Ø stopky D_s h6	42 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	14
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	2 mm
Celková dĺžka L_{celk}	150 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Ø rezných hrán D_c	63 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø D_3	39 mm

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri LD Geometria	5 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	124 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	102 mm
Uhol rampy α_{max}	0,54 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	38 mm
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229719
------------------	--------