

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, MF: 5X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136255 5X0,5
GTIN	4067263161448
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

Veľkosť závitú	M5×0,5
Ø stopky D _s	3,5 mm
Druh závitú	MF
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Ø závitú	5 mm
Hĺbka závitú	12,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	4,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 374
Stúpanie závitov	0,5 mm

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		