

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135255 M3
GTIN	4067263161431
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Veľkosť závitú	M3
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Hĺbka závitú	7,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	56 mm
Ø závitú	3 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Druh závitú	M
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	2,5 mm

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		