

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNC: 6-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137868 6-32
GTIN	4067263162308
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit. **HSS-E**

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Druh závit	UNC
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	56 mm
Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	2,85 mm
Ø stopky D _s	4 mm
Veľkosť závit	6-32 UNC
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	3,51 mm
Chodov na palec	32
Stúpanie závitov	0,794 mm

Ø stopka štvorhranu	3 mm
Hĺbka závitú	27,78 mm
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		