



## Rezné vložky TANG-GRIP TAG N-LF, IC1030, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 3,05/0,2mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273640 3,05/0,2
GTIN	7291075325638
Trieda položky	26A

### Popis

**Prevedenie:**

Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom. Nízke rýchlosti posuvu.

**Použitie:**

Na upichovanie a zapichovanie.

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 273610 – 273614.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

### Technický opis

Šírka zápichu w	3,05 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	0,04 mm
Posuv f	0,04 - 0,1 mm/ot,

Séria	TANGRIP-PL
Označenie výrobcu	TAG N3LF IC1030
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	LF
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Typ	IC1030
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov