

**HOLEX Clever Tap strojový závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 25X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132845 25X1,5
GTIN	4067263161806
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

Druh závitú	MF
Počet napínacích drážok	3
Veľkosť závitú	M25×1,5
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø otvoru pod závit	23,5 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Norma	DIN 374
Ø stopky D _s	18 mm
Ø závitú	25 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Celková dĺžka L	140 mm

Hĺbka závitú	75 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		