



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222065 63/4
GTIN	4960664707706
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

Technický opis

Veľkosť vymeniteľnej doštičky	14
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	2 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229719 (20IP; 4,5 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm

Ø rezných hrán D_c	63 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri LD Geometria	5 mm
Ø D_3	39 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vnútorne chladenie	áno
Víťacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	102 mm
Víťacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	124 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	38 mm
Uhol rampy α_{max}	0,54 Stupeň
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229718
Upínacia skrutka	229719