



## Rezné vložky PENTA-CUT 24N-J/34N-J, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 3/24mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273937 3/24
GTIN	7291075151411
Trieda položky	26K

### Popis

**Prevedenie:**

Zariadenie na tvárnenie triesok s kladnými hodnotami. S mäkkým rezom. Nízke až stredné rýchlosti posuvu.

**Použitie:**

Prvá voľba pre presné zapichovanie, upichovanie je možné. Obzvlášť vhodné pre komponenty s tenkými stenami.

**Vhodné pre:**

Upínací držiak č. 273924 – 273925.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

### Technický opis

Šírka zápichu w	3 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	0,02 mm

BW	4 mm
Posuv f	0,04 - 0,16 mm/ot,
Hĺbka vpichu $t_{max}$	6,5 mm
Tolerancia polomeru zaoblenia rohu R	0,03 mm
Ø veľkosti doštičiek d	24 mm
Séria	PENTA-CUT
Označenie výrobcu	PENTA 24N300J020 IC908
Počet výmien/rezných hrán	5
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	J
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Typ	IC908
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov