

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, MF: 8X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136255 8X0,5
GTIN	4067263162117
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

Veľkosť závitú	M8×0,5
Rezný materiál	HSS E
Ø závitú	8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	7,5 mm
Norma	DIN 374
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Hĺbka závitú	20 mm
Druh závitú	MF
Stúpanie závitov	0,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		