

**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, MF: 8X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 136255 8X0,75 |
| GTIN | 4067263162124 |
| Trieda položky | 12H |

Popis**Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø závit | 8 mm |
| Ø otvoru pod závit | 7,2 mm |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Veľkosť závit | M8×0,75 |
| Rezný materiál | HSS E |
| Hĺbka závit | 20 mm |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Druh závit | MF |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Celková dĺžka L | 80 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Norma | DIN 374 |
| Stúpanie závitov | 0,75 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 4,9 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | C |
| Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 2,5xD pri slepom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Séria | Clever Tap |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliník | podmienene vhodný | 13 | N |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 13 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 12 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 12 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 6 | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |